



Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 210



Bestelldaten

Bestellnummer	313750 210
GTIN	4019208193762
Artikelklasse	33R

Beschreibung

Ausführung:

Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

Feingefräste Nute und Verzahnung, **brüniert**.

Aufsatzbacken weich, lang, Verzahnung 1,5×60°.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, RöhM und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Höhe H	40 mm
für Gewinde DIN 912	M12
für Futter-Typ	210 mm
Länge L	102 mm
Bohrungsabstand b	25 mm

Breite B	35 mm
Nutenbreite D	14 mm
Bohrungsabstand a	20 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen