



## Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 160



### Bestelldaten

Bestellnummer	313400 160
GTIN	4019208193373
Artikelklasse	33R

### Beschreibung

**Ausführung:**

Feingefräste Nute und Verzahnung, **brüniert**.

**Werkstoff:**

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

**Passend für:**

**Kraftspannfutter** der Firma Schunk, RöhM und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

**Sonderzubehör:**

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

**Hinweis:**

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

### Technische Beschreibung

Höhe H	53 mm
Breite B	36 mm
für Gewinde DIN 912	M12
für Futter-Typ	160 mm
Bohrungsabstand a	12 mm
Nutenbreite D	17 mm

Länge L	67 mm
Bohrungsabstand b	19 mm
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen