

Garant**Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 kurz, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	306675 32
GTIN	4045197290373
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Mit **Kühlkanalbohrung.**

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

passender Spezialschlüssel Nr. 309840	32
Fräsdornlänge L ₄	24 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	32
Auskraglänge A-Maß	50 mm
Dorn-Ø d ₁	32 mm

Außen-Ø D	78 mm
Spann-Ø D ₁	32 mm
Aufnahme	HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32	309880 32
Steckschlüssel für HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32	309890 32
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 32 mm	309840 32
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 32 mm	309860 32