

HOLEX®**Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 250****Bestelldaten**

Bestellnummer	313460 250
GTIN	4019208193502
Artikelklasse	32R

Beschreibung**Ausführung:****Feingefräste** Nute und Verzahnung, **unbrüniert**.

Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:**Kraftspannfutter** der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.**Sonderzubehör:**

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Länge L: 120 mm

Breite B: 50 mm

Höhe H: 50 mm

Bohrungsabstand a: 20 mm

Bohrungsabstand b: 28 mm

Nutenbreite D: 21 mm

Technische Beschreibung

Breite B	50 mm
Länge L	120 mm

für Gewinde DIN 912	M16
Bohrungsabstand b	28 mm
Nutenbreite D	21 mm
Bohrungsabstand a	20 mm
Höhe H	50 mm
für Futter-Typ	250 mm
Nutenbreite Toleranz	
Werkstoff	
passend zu Farbcode	
Anzahl Backen	
Ausführung	
Produktart	