




Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 210



Bestelldaten

Bestellnummer	313760 210
GTIN	4045197152329
Artikelklasse	32R

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung.
Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

passend zu Farbcode: Schunk Kraftspannfutter und Backen

Länge L: 102 mm

Breite B: 35 mm

Höhe H: 40 mm

Bohrungsabstand a: 20 mm

Bohrungsabstand b: 25 mm

Nutenbreite D: 14 mm

Technische Beschreibung

Bohrungsabstand a	20 mm
-------------------	-------

Länge L	102 mm
Nutenbreite D	14 mm
für Futter-Typ	210 mm
Bohrungsabstand b	25 mm
Höhe H	40 mm
für Gewinde DIN 912	M12
Breite B	35 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen