



Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 200



Bestelldaten

Bestellnummer	313400 200
GTIN	4019208193380
Artikelklasse	33R

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung, **brüniert**.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhme und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Breite B	36 mm
für Gewinde DIN 912	M12
Bohrungsabstand b	19 mm
für Futter-Typ	200 mm
Bohrungsabstand a	12 mm
Höhe H	53 mm

Länge L	75 mm
Nutenbreite D	17 mm
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen