

**Spannkopf glatt, SK 65, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 10mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329930 10 |
| GTIN | 2050001072535 |
| Artikelklasse | 33H |

Beschreibung**Ausführung:**

Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

| | |
|-------------|-------|
| Spann-Ø | 10 mm |
| Profil | rund |
| Härte | 60 HR |
| Spannfläche | glatt |
| Länge L | 53 mm |

| | |
|------------|-------------------|
| Ausführung | verkürzter Vorbau |
| Aufnahme | SK 65 |
| Produktart | Spannkopf |