

Garant
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 kurz, Dorn-Ø d1: 50mm

Bestelldaten

Bestellnummer	306675 50
GTIN	4045197290397
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit **Kühlkanalbohrung**.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L ₄	30 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	50
Dorn-Ø d ₁	50 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	50
Auskraglänge A-Maß	70 mm

Außen-Ø D	120 mm
Spann-Ø D ₁	50 mm
Aufnahme	HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 50	309880 50
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 50 mm	309860 50
Steckschlüssel für HSK-Kühlmittelrohr für HSK 50	309890 50