



Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 160



Bestelldaten

Bestellnummer	313450 160
GTIN	4019208193441
Artikelklasse	33R

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung, **brüniert**.

Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, RöhM und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Bohrungsabstand b	22 mm
für Gewinde DIN 912	M12
Nutenbreite D	17 mm
Bohrungsabstand a	15 mm
Länge L	78 mm
Höhe H	40 mm

für Futter-Typ	160 mm
Breite B	35 mm
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen