



Hochleistungs-Schneidöl dickflüssig, chlorfrei DAR 50 Visco, Inhalt: 0,5l



Bestelldaten

Bestellnummer	084220 0,5
GTIN	2050000966217
Artikelklasse	08J

Beschreibung

Ausführung:

Auftrag mittels Schmierpinsel, Spraydose, Spritzflasche oder Schmiervorrichtung.
Schneidöl für höchste Ansprüche. Mischung mit normalem, mineralischem Schneidöl nicht empfehlenswert (nicht mit wasserlöslichem Öl).

Vorteil:

Verbessert **Werkzeugstandzeit, Schneidleistung** und **Oberflächengüte**. **Chlorfrei** – es entstehen keine schädlichen Dämpfe, **umweltfreundlich**.

Verwendung:

Universell zum **Zerspanen** (Fräsen, Drehen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, Sägen) sowie zum **Umformen** geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung **schwer zerspanbarer Werkstoffe**, wie rost- und hitzebeständige Stähle, Nickellegierungen, Titan und ähnlichem. Ideal für **Buntmetalle**.

Dickflüssigeres Produkt auf Mineralölbasis mit sehr guter Eignung zum Gewindeschneiden, gutes Haftvermögen.

Technische Beschreibung

Kinematische Viskosität	174 mm ² /s
-------------------------	------------------------

Ausführung	Spritzflasche
Flammpunkt	180 °C
Farbe	braun
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Inhalt	0,5 l
Produktart	Schneidöl / Schleiföl