




Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 315



Bestelldaten

Bestellnummer	313710 315
GTIN	4045197152305
Artikelklasse	32R

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

passend zu Farbcode: Schunk Kraftspannfutter und Backen

Länge L: 130 mm

Breite B: 50 mm

Höhe H: 50 mm

Bohrungsabstand a: 40 mm

Bohrungsabstand b: 30 mm

Nutenbreite D: 18 mm

Technische Beschreibung

Bohrungsabstand b	30 mm
-------------------	-------

Bohrungsabstand a	40 mm
Breite B	50 mm
Höhe H	50 mm
für Gewinde DIN 912	M14
Länge L	130 mm
Nutenbreite D	18 mm
für Futter-Typ	315 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen