

**Garant**
**Messerkopfaufnahme, HSK-A 63 A = 160, Dorn-Ø d1: 32 mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	306570 32
GTIN	4045197290274
Artikelklasse	31A

## Beschreibung

### Ausführung:

- **Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

### Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

### Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

### Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Außen-Ø D: 78 mm

Fräsdornlänge L<sub>4</sub>: 24 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861: 32

## Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	24 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	32
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	32
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm

Außen-Ø D	78 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 160
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

---

## Zubehör

Steckschlüssel für HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32	309890 32
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 32 mm	309860 32
HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32	309880 32
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 32 mm	309840 32