

Garant
Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreibblappen, HSK-F 63, MK innen: 3

Bestelldaten

Bestellnummer	306935 3
GTIN	4045197587923
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- **Innen und außen steigungsgenau geschliffen.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 140 mm

Außen-Ø D: 40 mm

Technische Beschreibung

Morsekonus innen	3
Auskraglänge A-Maß	140 mm
Außen-Ø D	40 mm
Aufnahme	HSK-F 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	F
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹

Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Aufnahmen-Adapter