

**Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 250****Bestelldaten**

Bestellnummer	313450 250
GTIN	4019208193465
Artikelklasse	33R

Beschreibung**Ausführung:**

Feingefräste Nute und Verzahnung, **brüniert**.

Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, RöhM und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Länge L	120 mm
Bohrungsabstand a	20 mm
Nutenbreite D	21 mm
für Gewinde DIN 912	M16
Breite B	50 mm
Bohrungsabstand b	28 mm

Höhe H	50 mm
für Futter-Typ	250 mm
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen