



Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde, HSK-A 100, MK innen: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	306790 4
GTIN	4045197505163
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:

- Innen und außen steigungsgenau geschliffen.
- Mit Balluffchip-Bohrung.
- Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Aufnahme-Norm: ISO 12164-1

Aufnahme-Norm: DIN 69893

Form: A

Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min⁻¹

Rundlaufgenauigkeit: ≤ 8 µm

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 170 mm

Außen-Ø D: 48 mm

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	170 mm
Morsekonus innen	4
Außen-Ø D	48 mm
Norm	
Balluffchip-Bohrung	

Form	A
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 8000 min ⁻¹
Zerspanungsstrategie	HSC
Aufnahme	HSK-A 100
Innenkühlung	
Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 μm
Produktart	