



Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 315



Bestelldaten

Bestellnummer	313750 315
GTIN	4019208193786
Artikelklasse	33R

Beschreibung

Ausführung:

Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

Feingefräste Nute und Verzahnung, **brüniert**.

Aufsatzbacken weich, lang, Verzahnung 1,5×60°.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, RöhM und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

für Gewinde DIN 912	M14
Nutenbreite D	18 mm
Breite B	50 mm
Länge L	145 mm
Bohrungsabstand a	30 mm

Bohrungsabstand b	30 mm
Höhe H	50 mm
für Futter-Typ	315 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen