

**Garant**
**Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreibblappen, HSK-A 63, MK innen: 4**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	306930 4
GTIN	4045197290540
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Innen und außen steigungsgenau geschliffen.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 160 mm

Außen-Ø D: 48 mm

**Technische Beschreibung**

Morsekonus innen	4
Auskraglänge A-Maß	160 mm
Außen-Ø D	48 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>

Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Aufnahmen-Adapter