

Garant
Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde, HSK-A 63, MK innen: 1

Bestelldaten

Bestellnummer	306750 1
GTIN	4045197505101
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- **Innen und außen steigungsgenau geschliffen.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 100 mm

Außen-Ø D: 25 mm

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	100 mm
Morsekonus innen	1
Außen-Ø D	25 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 8000 min ⁻¹

Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Aufnahmen-Adapter