

**ER-Spannmutter, für ER: 25****Bestelldaten**

Bestellnummer	309580 25
GTIN	4045197151957
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. **Mit Nuten.**

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Technische Beschreibung

Gewinde	M32×1,5
maximales Anzugsmoment	140 Nm
für ER	25 mm
Gesamtlänge L	21 mm

Außen-Ø D	42 mm
Norm	DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Produktart	Spannmutter

Zubehör

ER-Spannschlüssel 1/2 Zoll-Nut für ER-Spannzangenfutter 25	309700 25
ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 25	309680 25