



Universal-Schmierstift chlorfrei 300 g



Bestelldaten

Bestellnummer	084120
GTIN	2050000966361
Artikelklasse	08J

Beschreibung

Ausführung:

Schneidpasten für gezielten Einsatz. Einfache Anwendung (Eintauchen bzw. Auftragen). Haftet an der Schneide und wird erst beim Einsatz flüssig, gute Schmiereigenschaften, höchstes Druckaufnahmevermögen.
Schmierstift zum Auftragen.

Vorteil:

Verbessert **Werkzeugstandzeit, Schneidleistung** und **Oberflächengüte**. **Chlorfrei** – es entstehen keine schädlichen Dämpfe, **umweltfreundlich**.

Verwendung:

Universell zum **Gewindeschneiden, Reiben, Fräsen, Räumen und Sägen**. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung **schwer zerspanbarer** Werkstoffe, wie rost- und hitzebeständige Stähle, Nickellegierungen, Titan und ähnlichen.

Ausführung: Stift

Inhalt: 0,3 l

Technische Beschreibung

Ausführung	Stift
------------	-------

Farbe	gelb-braun
Flammpunkt	270 °C
Selbstentzündungstemperatur	350 °C
Form	Paste
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Inhalt	0,3 l
Produktart	Multifunktionsöl / Universalöl