

Garant**Bohrstangenrohling, HSK-F 63, A-Maß: 200 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	307022 200
GTIN	4045197587954
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Kegel und Bund gehärtet und geschliffen.**
- **Schaft weich zur weiteren Bearbeitung.**

Verwendung:

Zur Anfertigung von Sonderwerkzeugen.

Werkstoff:

16MnCr5

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Form: F

Außen-Ø D: 63 mm

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	200 mm
Außen-Ø D	63 mm
Aufnahme	HSK-F 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	F
Produktart	Bohrstangenrohling

Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 63

309880 63