

Garant**ER-Spannmutter High Speed, für ER: 32****Bestelldaten**

Bestellnummer	309610 32
GTIN	4045197291998
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und **erhöhte Spannkraft** sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit. **Mit Nuten.**

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Technische Beschreibung

für ER	32 mm
Gewinde	M40×1,5
Gesamtlänge L	23 mm

maximales Anzugsmoment	180 Nm
Außen-Ø D	50 mm
Norm	DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Produktart	Spannmutter

Zubehör

ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 32	309680 32
ER-Spannschlüssel 1/2 Zoll-Nut für ER-Spannzangenfutter 32	309700 32