

**Spannkopf mit Querrillen, SK 65, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329932 9
GTIN	2050001072870
Artikelklasse	33H

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Querrillen für Rohmaterial, kleine Ø.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

**Verwendung:**

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

**Hinweis:**

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø	9 mm
Spannfläche	Querrillen
Profil	rund
Härte	60 HR
Länge L	58 mm

Aufnahme	SK 65
Produktart	Spannkopf