



Aufsatzbacken-Set 4-teilig, weich, für Futter-Typ: 200 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	314500 200
GTIN	4019208035512
Artikelklasse	36R

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Auflagefläche, **unbrüniert**.

Verwendung:

Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken.

Werkstoff:

16 MnCr5

Passend für:

Vierbacken-Drehfutter Nr. 312000; 312500; 312700.

Hinweis:

- **Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.**
- **Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.**

Aufsatzbacken aus Alu, **auf Anfrage**.

passend zu Farbcode: Röhms Planspiral-Drehfutter und Backen

Länge L: 87 mm

Höhe H: 43 mm

Nutenbreite D: 7,96 mm

Bohrungsabstand b: 44,45 mm

Steglänge A: 12,67 mm

Technische Beschreibung

Bohrungsabstand b	44,45 mm
Nutenbreite D	7,96 mm

Steglänge A	12,67 mm
Länge L	87 mm
für Futter-Typ	200 mm
Höhe H	43 mm
passend zu Farbcode	Röhm Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter-Backen