



Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich, für Futter-Typ: 140mm



Bestelldaten

Bestellnummer	314400 140
GTIN	4019208035482
Artikelklasse	33R

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Auflagefläche, **unbrüniert**.

Verwendung:

Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken.

Werkstoff:

16 MnCr5

Passend für:

Dreibacken-Drehfutter Nr. 310505; 310655; 310705.

Hinweis:

- **Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.**
- **Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.**

Technische Beschreibung

Länge L	74 mm
Nutenbreite D	7,96 mm
Bohrungsabstand b	38,1 mm
Steglänge A	12,67 mm
für Futter-Typ	140 mm
auch passend für Futter-Typ	160 mm

Höhe H	42 mm
passend zu Farbcode	Röhm Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter-Backen