



Aufsatzbacken-Set 4-teilig, weich, für Futter-Typ: 350 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	314500 350
GTIN	4019208034331
Artikelklasse	36R

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Auflagefläche, **unbrüniert**.

Verwendung:

Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken.

Werkstoff:

16 MnCr5

Passend für:

Vierbacken-Drehfutter Nr. 312000; 312500; 312700.

Hinweis:

- **Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.**
- **Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.**

Aufsatzbacken aus Alu, **auf Anfrage**.

passend zu Farbcode: Röhms Planspiral-Drehfutter und Backen

Länge L: 137 mm

Höhe H: 63 mm

Nutenbreite D: 12,72 mm

Bohrungsabstand b: 76,2 mm

Steglänge A: 19,02 mm

auch passend für Futter-Typ: 400 mm

Technische Beschreibung

Länge L	137 mm
---------	--------

Höhe H	63 mm
Bohrungsabstand b	76,2 mm
für Futter-Typ	350 mm
auch passend für Futter-Typ	400 mm
Steglänge A	19,02 mm
Nutenbreite D	12,72 mm
passend zu Farbcode	Röhm Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter-Backen