



## Hydrodehn-Spannfutter radiale Verstellung, HSK-A 63, Spann-Ø D1: 12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	307514 12
GTIN	2050001700940
Artikelklasse	33W

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Mit radialer Werkzeuglängeneinstellung.

#### Verwendung:

- Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspannung).
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

#### Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.

WTE-Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

#### Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	90 mm
passende Reduzierhülse	302135; 302140; 302145; 302147
Spann-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Außen-Ø D	50 mm
Verstellweg V	10 mm

Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

## Zubehör

Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 5 mm	302140 5
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 8 mm	302135 8
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 5 mm	302135 5
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 4 mm	302140 4
Zylindrischer WischerKunststoff Zapfen-Ø 12 mm	343720 12
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 3 mm	302140 3
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 6 mm	302140 6
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 6 mm	302135 6
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 3 mm	302135 3
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 4 mm	302135 4
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 8 mm	302140 8