



ER-Spannmutter CENTRO P Standard, Typ CP für ER: 8M



Bestelldaten

Bestellnummer	309655 8M
GTIN	2050001705693
Artikelklasse	34F

Beschreibung

Ausführung:

Mini = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.

MiniSchlank = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.

Konisch = alle Größen mit „C“.

Standard = alle anderen Größen.

Mit Trapezgewinde für hohe Spannkraft. Extra lange Doppelführung der ER-Spannmutter. ER-Spannmuttern

beschichtet für Verringerung der **Reibung**.

ER-Spannmutter CP, **nicht für Dichtscheiben HP geeignet**.

Passend für:

FAHRION ER-Spannzangenfutter CENTRO P und FAHRION ER-Spannzangenfutter HDC.

Sonderzubehör:

Dichtscheiben Nr. 309666 – 309668, Präzisions ER-Spannzangen Nr. 308878 - 308992,

Spannschlüssel Nr. 309754 – 309756, HP-Spannzangen Nr. 309365 - 309379.

Hinweis:

System FAHRION ER-Spannmutter Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!

FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Es kann nur das Nennmaß gespannt werden (keine Überbrückung!)

Technische Beschreibung

maximales Anzugsmoment	8 Nm
Gesamtlänge L	12 mm
Spannbereich	1 - 5 mm
Außen-Ø D	10 mm
Serie	Centro P
Gewinde	M9×0,5
Produktart	Spannmutter