

**Garant****ER-Mini-Spannmutter, für ER: 8****Bestelldaten**

Bestellnummer	309650 8
GTIN	4045197644855
Artikelklasse	31Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Kleine Außenmaße, Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.

· **Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.**

**Passend für:**

**ER-Spannzangenfutter Mini** Nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

**Technische Beschreibung**

für ER	8 mm
Gesamtlänge L	11 mm
maximales Anzugsmoment	12 Nm
Gewinde	M10×0,75
Außen-Ø D	12 mm
Norm	DIN 6499
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>

Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannmutter