

Schlängel, 0,075×3,0 m, Einsatzgebiet: UNI



Bestelldaten

Bestellnummer	084386 UNI
GTIN	2050001710710
Artikelklasse	08J

Beschreibung

Ausführung:

Öl- und Chemikalienbindevlies mit außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts), dadurch sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und für nahezu alle Chemikalien geeignet. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet.

Artikel mit der Größe **OIL** nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe **UNI** nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).

Ideal zur Eingrenzung und Aufnahme von Flüssigkeiten um Leckagestellen und in engen Zwischenräumen. Flüssigkeiten werden sicher zurück gehalten. Mit Flocken gefüllte Schlängel und Kissen.

Technische Beschreibung

Farbe	grau
Einsatzgebiet	UNI
maximales Aufnahmevolumen	80 l

Datenblatt

⚠ Hoffmann Group

Lieferumfang St./Karton	8
Produktart	Schlängel