



## ER-Spannmutter CENTRO P für Dichtscheiben HP, Typ CP für ER: 25DI



### Bestelldaten

Bestellnummer	309665 25DI
GTIN	2050001704924
Artikelklasse	34F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Mini** = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.

**MiniSchlank** = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.

**Konisch** = alle Größen mit „C“.

**Standard** = alle anderen Größen.

ER-Spannmutter CP, für **Dichtscheiben HP**.

#### Passend für:

FAHRION ER-Spannzangenfutter CENTRO P und FAHRION ER-Spannzangenfutter HDC.

#### Hinweis:

**System FAHRION** ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP **passen nicht auf andere Systeme!**

FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Es kann nur das Nennmaß gespannt werden (keine Überbrückung!)

### Technische Beschreibung

Spannbereich	2 - 16 mm
Gesamtlänge L	28,9 mm

maximales Anzugsmoment	90 Nm
Außen-Ø D	40 mm
Serie	Centro P
Gewinde	Tr32×1,5
Produktart	Spannmutter

---

## Zubehör

CP-Dichtscheibe Spann-Ø (1 mm steigend) 2 mm	309667 2
CP-Rollenschlüssel für Drehmomentschlüssel Typ 25	309756 25
CP-Rollenschlüssel Typ 25	309754 25