

Garant
Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, HSK-A 63, Spann-Ø D1: 10mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 307512 10 |
| GTIN | 4045197506276 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung
Ausführung:

- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Verwendung:

- Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.

Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|-------|
| Auskraglänge A-Maß | 80 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 10 mm |
| Ø D ₂ | 30 mm |
| L ₃ | 32 mm |
| Gewinde M | M8×1 |
| Außen-Ø D | 50 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Verstellweg V | 10 mm |
| Aufnahme | HSK-A 63 |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69882-7 |
| Form | A |
| Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Balluffchip-Bohrung | ja |
| Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| Zylindrischer WischerKunststoff Zapfen-Ø 10 mm | 343720 10 |
|--|-----------|