



## Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P, DI16, Spann-Ø (1 mm steigend): 7mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	309666 7
GTIN	2050001705006
Artikelklasse	34F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Mini** = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.

**MiniSchlank** = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.

**Konisch** = alle Größen mit „C“.

**Standard** = alle anderen Größen.

Vulkanisierte **Hochdruck-Dichtscheiben** bis 80 bar.

0,5 mm Spann-Ø-Überbrückung (+ 0,4 / - 0,1).

#### Hinweis:

**System FAHRION ER-Spannmutter Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!**

FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

· **Dichtscheiben 0,5 mm steigend auf Anfrage.**

· **Dichtscheiben DI40 auf Anfrage.**

**Nicht kompatibel mit anderen Dichtscheibensystemen!**

### Technische Beschreibung

Spann-Ø	7 mm
---------	------

Serie	Centro P
für Typ	D116
Außen-Ø D	12,6 mm
Höhe L	2 mm
Produktart	Spannzangenfutter-Zubehör