



Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P, DI32, Spann-Ø (1 mm steigend): 4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	309668 4
GTIN	2050001705211
Artikelklasse	34F

Beschreibung

Ausführung:

Mini = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.

MiniSchlank = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.

Konisch = alle Größen mit „C“.

Standard = alle anderen Größen.

Vulkanisierte **Hochdruck-Dichtscheiben** bis 80 bar.

0,5 mm Spann-Ø-Überbrückung (+ 0,4 / - 0,1).

Passend für:

ER-Spannmuttern CP Nr. 309665 Gr. 32DI.

Hinweis:

System FAHRION ER-Spannmutter Typ CP und Dichtscheiben Typ HP **passen nicht auf andere Systeme!**

FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

- **Dichtscheiben 0,5 mm steigend auf Anfrage.**
- **Dichtscheiben DI40 auf Anfrage.**

Nicht kompatibel mit anderen Dichtscheibensystemen!

Technische Beschreibung

Spann-Ø	4 mm
Serie	Centro P
für Typ	D132
Außen-Ø D	26,2 mm
Höhe L	2 mm
Produktart	Spannzangenfutter-Zubehör