



## ER-Spannmutter CENTRO P Standard, Typ CP für ER: 16MS



### Bestelldaten

Bestellnummer	309655 16MS
GTIN	2050001705792
Artikelklasse	34F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Mini** = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.

**MiniSchlank** = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.

**Konisch** = alle Größen mit „C“.

**Standard** = alle anderen Größen.

Mit Trapezgewinde für hohe Spannkraft. Extra lange Doppelführung der ER-Spannmutter. ER-Spannmuttern

beschichtet für Verringerung der **Reibung**.

ER-Spannmutter CP, **nicht für Dichtscheiben HP geeignet**.

#### Passend für:

FAHRION ER-Spannzangenfutter CENTRO P und FAHRION ER-Spannzangenfutter HDC.

#### Sonderzubehör:

Dichtscheiben Nr. 309666 – 309668, Präzisions ER-Spannzangen Nr. 308878 - 308992,

Spannschlüssel Nr. 309754 – 309756, HP-Spannzangen Nr. 309365 - 309379.

#### Hinweis:

**System FAHRION ER-Spannmutter Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!**

FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Es kann nur das Nennmaß gespannt werden (keine Überbrückung!)

Spannbereich: 1 - 10 mm

Gesamtlänge L: 20,9 mm

Außen-Ø D: 22 mm  
maximales Anzugsmoment: 30 N·m  
Gewinde: Tr20×1

## Technische Beschreibung

Spannbereich	1 - 10 mm
Gesamtlänge L	20,9 mm
maximales Anzugsmoment	30 N·m
Außen-Ø D	22 mm
Serie	Centro P
Gewinde	Tr20×1
Produktart	Spannmutter