



Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P, DI32, Spann-Ø (1 mm steigend): 5mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309668 5 |
| GTIN | 2050001705228 |
| Artikelklasse | 34F |

Beschreibung

Ausführung:

Mini = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.

MiniSchlank = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.

Konisch = alle Größen mit „C“.

Standard = alle anderen Größen.

Vulkanisierte **Hochdruck-Dichtscheiben** bis 80 bar.

0,5 mm Spann-Ø-Überbrückung (+ 0,4 / - 0,1).

Passend für:

ER-Spannmuttern CP Nr. 309665 Gr. 32DI.

Hinweis:

System FAHRION ER-Spannmutter Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!

FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

- **Dichtscheiben 0,5 mm steigend auf Anfrage.**
- **Dichtscheiben DI40 auf Anfrage.**

Nicht kompatibel mit anderen Dichtscheibensystemen!

Technische Beschreibung

| | |
|------------|---------------------------|
| Spann-Ø | 5 mm |
| Serie | Centro P |
| für Typ | D132 |
| Außen-Ø D | 26,2 mm |
| Höhe L | 2 mm |
| Produktart | Spannzangenfutter-Zubehör |