



## ER-Spannmutter CENTRO P für Dichtscheiben HP, Typ CP für ER: 40DI



### Bestelldaten

Bestellnummer	309665 40DI
GTIN	2050001736710
Artikelklasse	34F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Mini** = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.

**MiniSchlank** = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.

**Konisch** = alle Größen mit „C“.

**Standard** = alle anderen Größen.

ER-Spannmutter CP, für **Dichtscheiben HP**.

#### Passend für:

FAHRION ER-Spannzangenfutter CENTRO P und FAHRION ER-Spannzangenfutter HDC.

#### Hinweis:

**System FAHRION** ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP **passen nicht auf andere Systeme!**

FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Es kann nur das Nennmaß gespannt werden (keine Überbrückung!)

Spannbereich: 3 - 26 mm

Gesamtlänge L: 34,8 mm

Außen-Ø D: 63 mm

maximales Anzugsmoment: 200 N·m

Gewinde: Tr50×1,5

## Technische Beschreibung

maximales Anzugsmoment	200 N·m
Gesamtlänge L	34,8 mm
Spannbereich	3 - 26 mm
Außen-Ø D	63 mm
Serie	Centro P
Gewinde	Tr50×1,5
Produktart	Spannmutter