



## Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 65, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 15,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	329934 15,5
GTIN	2050001076069
Artikelklasse	33H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

#### Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

#### Hinweis:

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

### Technische Beschreibung

Spann-Ø	15,5 mm
Profil	rund
Härte	60 HR
Spannfläche	Quer- und Längsrillen

Länge L	58 mm
Aufnahme	SK 65
Produktart	Spannkopf