

Garant**ER-Mini-Spannmutter, für ER: 25****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309650 25 |
| GTIN | 4045197292148 |
| Artikelklasse | 31Z |

Beschreibung**Ausführung:**

Kleine Außenmaße, Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.

· **Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.**

Passend für:

ER-Spannzangenfutter Mini Nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| für ER | 25 mm |
| Gesamtlänge L | 21 mm |
| Gewinde | M30×1 |
| maximales Anzugsmoment | 45 Nm |
| Außen-Ø D | 35 mm |
| Norm | DIN 6499 |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------|-------------|
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Produktart | Spannmutter |