



Hochleistungs-Schneidölschaum, chlorfrei, Inhalt: 0,4l



Bestelldaten

Bestellnummer	084225 0,4
GTIN	2050001660800
Artikelklasse	08J

Beschreibung

Ausführung:

Schneidöl für höchste Ansprüche. Mischung mit normalem, mineralischem Schneidöl nicht empfehlenswert (nicht mit wasserlöslichem Öl).

Vorteil:

Verbessert **Werkzeugstandzeit, Schneidleistung** und **Oberflächengüte. Chlorfrei** – es entstehen keine schädlichen Dämpfe, **umweltfreundlich**.

Verwendung:

Universell zum **Zerspanen** (Fräsen, Drehen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, Sägen) sowie zum **Umformen** geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung **schwer zerspanbarer Werkstoffe**, wie rost- und hitzebeständige Stähle, Nickellegierungen, Titan und ähnlichem. Ideal für **Buntmetalle**.

Haftstarker Schneidölschaum zum gezielten Auftragen auf die Bearbeitungsstelle. Schwefel- und mineralölfrei, fein dosierbar, mit Wasser abwaschbar.

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02 entzündbar

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung

Gefahrgutklasse: 2.1

Ausführung: Spraydose

Sprühkopf: Smart Straw

Inhalt: 0,4 l

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS02 entzündbar
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07 Achtung
Gefahrgutklasse	2.1
Ausführung	Spraydose
Wasserlöslichkeit	löslich
UN Nummer	UN1950
Siedepunkt	-24 °C
Selbstentzündungstemperatur	235 °C
Sprühkopf	Smart Straw
Farbe	hellgelb
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Inhalt	0,4 l
Produktart	Schneidöl / Schleiföl