



Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P, DI16, Spann-Ø (1 mm steigend): 2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	309666 2
GTIN	2050001704955
Artikelklasse	34F

Beschreibung

Ausführung:

Mini = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.

MiniSchlank = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.

Konisch = alle Größen mit „C“.

Standard = alle anderen Größen.

Vulkanisierte **Hochdruck-Dichtscheiben** bis 80 bar.

0,5 mm Spann-Ø-Überbrückung (+ 0,4 / - 0,1).

Hinweis:

System FAHRION ER-Spannmutter Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!

FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

· **Dichtscheiben 0,5 mm steigend auf Anfrage.**

· **Dichtscheiben DI40 auf Anfrage.**

Nicht kompatibel mit anderen Dichtscheibensystemen!

Technische Beschreibung

Spann-Ø	2 mm
---------	------

Serie	Centro P
für Typ	D116
Außen-Ø D	12,6 mm
Höhe L	2 mm
Produktart	Spannzangenfutter-Zubehör