



## Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 65, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 11,5mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329934 11,5   |
| GTIN          | 2050001076021 |
| Artikelklasse | 33H           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

#### Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

#### Hinweis:

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

### Technische Beschreibung

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Spann-Ø     | 11,5 mm               |
| Profil      | rund                  |
| Spannfläche | Quer- und Längsrillen |
| Härte       | 60 HR                 |

|            |           |
|------------|-----------|
| Länge L    | 58 mm     |
| Aufnahme   | SK 65     |
| Produktart | Spannkopf |