




## ER-Spannmutter CENTRO P Standard, Typ CP für ER: 40



### Bestelldaten

Bestellnummer	309655 40
GTIN	2050001736703
Artikelklasse	34F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Mini** = alle Größen mit „**M**“, extrem schlanke Bauweise.

**MiniSchlank** = Größe mit „**MS**“, extrem super schlanke Bauweise.

**Konisch** = alle Größen mit „**C**“.

**Standard** = alle anderen Größen.

Mit Trapezgewinde für hohe Spannkraft. Extra lange Doppelführung der ER-Spannmutter. ER-Spannmuttern

beschichtet für Verringerung der **Reibung**.

ER-Spannmutter CP, **nicht für Dichtscheiben HP geeignet**.

#### Passend für:

FAHRION ER-Spannzangenfutter CENTRO P und FAHRION ER-Spannzangenfutter HDC.

#### Sonderzubehör:

Dichtscheiben Nr. 309666 – 309668, Präzisions ER-Spannzangen Nr. 308878 - 308992,

Spannschlüssel Nr. 309754 – 309756, HP-Spannzangen Nr. 309365 - 309379.

#### Hinweis:

**System FAHRION** ER-Spannmutter Typ CP und Dichtscheiben Typ HP **passen nicht auf andere Systeme!**

FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Es kann nur das Nennmaß gespannt werden (keine Überbrückung!)

Spannbereich: 3 - 26 mm  
Gesamtlänge L: 31,5 mm  
Außen-Ø D: 63 mm  
maximales Anzugsmoment: 200 N·m  
Gewinde: Tr50×1,5

## Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	31,5 mm
Spannbereich	3 - 26 mm
maximales Anzugsmoment	200 N·m
Außen-Ø D	63 mm
Serie	Centro P
Gewinde	Tr50×1,5
Produktart	Spannmutter