



ER-Spannmutter CENTRO P für Dichtscheiben HP, Typ CP für ER: 16MSDI



Bestelldaten

Bestellnummer	309665 16MSDI
GTIN	2050001705518
Artikelklasse	34F

Beschreibung

Ausführung:

Mini = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.

MiniSchlank = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.

Konisch = alle Größen mit „C“.

Standard = alle anderen Größen.

ER-Spannmutter CP, **für Dichtscheiben HP.**

Passend für:

FAHRION ER-Spannzangenfutter CENTRO P und FAHRION ER-Spannzangenfutter HDC.

Hinweis:

System FAHRION ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP **passen nicht auf andere Systeme!**

FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Es kann nur das Nennmaß gespannt werden (keine Überbrückung!)

Spannbereich: 1 - 10 mm

Gesamtlänge L: 23,9 mm

Außen-Ø D: 22 mm

maximales Anzugsmoment: 30 N·m

Gewinde: Tr20×1

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	23,9 mm
maximales Anzugsmoment	30 N·m
Spannbereich	1 - 10 mm
Außen-Ø D	22 mm
Serie	Centro P
Gewinde	Tr20×1
Produktart	Spannmutter