



ER-Spannmutter CENTRO P für Dichtscheiben HP, Typ CP für ER: 16CDI



Bestelldaten

Bestellnummer	309665 16CDI
GTIN	2050001704900
Artikelklasse	34F

Beschreibung

Ausführung:

Mini = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.

MiniSchlank = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.

Konisch = alle Größen mit „C“.

Standard = alle anderen Größen.

ER-Spannmutter CP, für **Dichtscheiben HP**.

Passend für:

FAHRION ER-Spannzangenfutter CENTRO P und FAHRION ER-Spannzangenfutter HDC.

Hinweis:

System FAHRION ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP **passen nicht auf andere Systeme!**

FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Es kann nur das Nennmaß gespannt werden (keine Überbrückung!)

Spannbereich: 1 - 10 mm

Gesamtlänge L: 26,2 mm

Außen-Ø D: 24 mm

maximales Anzugsmoment: 55 N·m

Gewinde: Tr21×1,5

Technische Beschreibung

Spannbereich	1 - 10 mm
Gesamtlänge L	26,2 mm
maximales Anzugsmoment	55 N·m
Außen-Ø D	24 mm
Serie	Centro P
Gewinde	Tr21×1,5
Produktart	Spannmutter

Zubehör

CP-Rollenschlüssel Typ 16C	309754 16C
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 3 mm	309666 3
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 10 mm	309666 10
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 7 mm	309666 7
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 1 mm	309666 1
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 2 mm	309666 2
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 9 mm	309666 9
CP-Rollenschlüssel für Drehmomentschlüssel Typ 16C	309756 16C
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 6 mm	309666 6
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 8 mm	309666 8
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 5 mm	309666 5

Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø
(1 mm steigend) 4 mm

309666 4