

FAHRION®
PRÄZISION**CP-Dichtscheibe, DI25, Spann-Ø (1 mm steigend): 7 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309667 7 |
| GTIN | 2050001705099 |
| Artikelklasse | 34F |

Beschreibung**Ausführung:**

Vulkanisierte Dichtscheiben bis 80 bar.
0,5 mm Spann-Ø-Überbrückung (+ 0,4 / - 0,1).

Passend für:

ER-Spannmuttern CP Nr. 309665 Gr. 25DI.

Hinweis:

System FAHRION ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!

- **Dichtscheiben 0,5 mm steigend auf Anfrage.**
- **Dichtscheiben für Nr. 309665 DI40 auf Anfrage.**

Nicht kompatibel mit anderen Dichtscheibensystemen!

Höhe L: 2 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-----------|----------|
| Spann-Ø | 7 mm |
| Serie | Centro P |
| für Typ | DI25 |
| Außen-Ø D | 20,2 mm |

Höhe L

2 mm