



**Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 65, Spann-Ø (0,5 mm steigend):  
45,5mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	329934 45,5
GTIN	2050001076397
Artikelklasse	33H

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

### Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

### Hinweis:

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

## Technische Beschreibung

Spann-Ø	45,5 mm
Spannfläche	Quer- und Längsrillen
Härte	60 HR
Profil	rund

Länge L	58 mm
Aufnahme	SK 65
Produktart	Spannkopf