



Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 65, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 38,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	329934 38,5
GTIN	2050001076298
Artikelklasse	33H

Beschreibung

Ausführung:

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

Spann-Ø	38,5 mm
Härte	60 HR
Spannfläche	Quer- und Längsrillen
Profil	rund

Länge L	58 mm
Aufnahme	SK 65
Produktart	Spannkopf