



## Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat und Sägeöl CBF, Inhalt: 5l



### Bestelldaten

Bestellnummer	084241 5
GTIN	2050001676238
Artikelklasse	08J

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Chlor-, Formaldehyd- und borsäurefreies** Kühlschmiermittel für **hohe Ansprüche**.

Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.

Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat, für **Innere Kühlmittelzufuhr (IKZ)** und hochdruckgeeignet.

#### Vorteil:

Verbessert **Werkzeugstandzeit, Schneidleistung** und **Oberflächengüte**. **Chlorfrei** – es entstehen keine schädlichen Dämpfe, **umweltfreundlich**.

Konzentrate sind **rostschützend**, lackschonend und **physiologisch unbedenklich**, sehr **stabil gegen Bakterienbefall**, gut hautverträglich.

#### Verwendung:

Universell für **alle Zerspanungsarbeiten** (Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, **Sägen**, Schleifen) geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe. Normales **Mischungsverhältnis 1 : 20**, für hochfeste Werkstoffe und Edelstahl, Mischungsverhältnis 1 : 10 bis 1 : 15.

#### Hinweis:

Jokisch Gleitbahnöle bzw. Bettbahnöle sind auf Anfrage lieferbar.

## Technische Beschreibung

Ausführung	Kanister
Farbe	hellbraun
Kinematische Viskosität	41 mm <sup>2</sup> /s
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Inhalt	5 l
Produktart	Kühlschmiermittel
Refraktometerwert	2