

 Mahr

## Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise, Messbereich: 1000mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	412750 1000
GTIN	2050001060310
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Werkstatt-Messschieber** in Leichtbauweise; mit Messspitzen und Prismenführung.

#### Parallaxfreie Ablesung.

Schiene und Schieber aus Aluminium. 50% Gewichtsvorteil. Verschleiß- und kratzfest durch harteloxierte Oberfläche 1100HV (ähnlich Keramik).

Messschnäbel und Spitzen rostfrei, gehärtet und geschliffen. Nonius mit kontrastreicher Skalierung und Innenmessskala. Leichter, präziser Lauf des Schiebers.

### Technische Beschreibung

Ausführung Ableseteile	mattverchromt
Ablesung	0,02 mm
Feststellung	Feststellschraube oben
Gewicht	1,75 kg
Ausführung Messfläche	gehärtet
Messbereich	0 - 1000 mm
Kalibrierung	A1
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Oberfläche	harteloxiert
Schnabellänge	150 mm

Teilung	1/50 mm
Fehlergrenze	0,08 mm
Verpackung	stabile Box
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Produktart	Werkstattmessschieber

### Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000